

# STYLEA

5923UOI075B10-11X20/10D20 9011/9011

EAN 4031582311075

Número de encomenda 00071010



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

## DESEMPENHO

Desempenho do rolamento	● ● ● ○ ○
Ruído de movimento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ●
Resistência à corrosão	● ● ● ● ○

## ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Stylea
Tipo	Rodízio giratório com travão intermitente
Capacidade de carga a 3 km/h	50 kg
Capacidade de carga estática	100 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-20 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	60 °C
Altura total	77 mm
Largura geral	54 mm
Peso geral	0,155 kg

## RODA

Material do centro da roda	Poliamida
Material do piso da roda	Idêntico ao centro da roda
Rolamento	Rolamento liso com espaçador
Eixo	Rivetado
Cor do Piso	Preto grafite (RAL9011)
Cor da Roda	Preto grafite (RAL9011)
Anti-fios	Sem anti-fios
Diâmetro	75 mm
Largura do Piso	8 mm
Diâmetro do furo do eixo	0 mm
Comprimento do cubo	0 mm
Largura do corpo	8 mm
Dureza do Piso (D)	65 Shore D

## SUPORTE

Material	Poliamida
Em Forma de Garfo	Roda dupla com suporte
Rolamento giratório	Com espiga, giratória
Cor	Preto grafite (RAL9011)
Offset	30 mm
Raio giratório	62 mm
Interferência giratória	124 mm
Diâmetro do dome	20 mm

## ENCAIXE

Tipo de fixação	Anel de Espiga, com colar
Diâmetro da Espiga	11 mm
Comprimento da Espiga	20 mm

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

# STYLEA

5923UOI075B10-11X20/10D20 9011/9011

EAN 4031582311075

Número de encomenda 00071010



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESENHOS TÉCNICOS

---

