PRODUKTINFORMATION

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD-150-F-MCN

EAN 4031582413281



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	○ ○ ○ ○ ○
Kørselsstøj	○ ○ ○ ○ ○
Abrasion	○ ○ ○ ○ ○
Rustbeskyttelse	○ ○ ○ ○ ○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Footmaster
Type	Drejeligt Hjul
Belastning ved 3 km/t	1500 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	1500 kg
Temperaturområde (minimum)	-10 °C
Temperaturområde (maksimum)	90 °C
Byggehøjde	132 mm
Samlet bredde	116 mm
Samlet vægt	3,2 kg

GAFFEL

Farve	Hvid
Udladning	69 mm
Udfaldsradius	117 mm
Udfaldsdiameter	234 mm
Dome-diameter	116 mm

HJUL

Leje	Rulleleje , dæmpet
Hjul farve	Blå
Diameter	90 mm
Hjulbane bredde	56 mm
Fælgbredde	56 mm

MONTERING

Pladelængde	100 mm
Pladebredde	100 mm
Længde på pladehul (maksimum)	70 mm
Pladehullets bredde (maksimum)	70 mm
Pladehullets diameter	13 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


FOOTMASTER

FOOT MASTER GD-150-F-MCN

EAN 4031582413281

Bestillingsnummer 00062084

Produkttegninger



© Copyright 2026 TENTE International GmbH