

COMPACTA

1430PVH065P60-75X60

EAN 3700001796755



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Compacta
Type de boîtier	Roulette pivotante
Norme	EN12528 - Roulettes d'ameublement
Capacité de charge à 3 km/h	40 kg
Capacité de charge statique	80 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	85 mm
Poids	0,143 kg

ROUE

Corps de roue	Polypropylène
Bandage	Caoutchouc semi-élastique, noir
Roulement	Moyeu lisse
Axe	Riveté
Pare-fils	Avec pare-fils
Diamètre	65 mm
Largeur du bandage	25 mm
Dureté du bandage (A)	85 Shore A

CHAPE

Matériau	Tôle d'acier, légère
Forme de la chape	Galbée
Pivot	Simple rangée de billes
Déport	25 mm
Rayon d'encombrement	57,5 mm
Diamètre d'encombrement	115 mm

FIXATION

Type de fixation	Platine rectangulaire
Longueur de la platine	75 mm
Largeur de la platine	60 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	55 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	40 mm
Diamètre des trous de la platine	7 mm

COMPACTA

1430PVH065P60-75X60

EAN 3700001796755



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

