

## AGILA

2470PIO075R47-32-35

EAN 4031582371352



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

## PERFORMANȚĂ

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Performanța rolei       | ● ● ● ● ○ |
| Zgomot de mișcare       | ● ● ● ● ○ |
| Atriție                 | ● ● ● ● ○ |
| Rezistență la coroziune | ● ● ● ● ○ |

## ATRIBUTELE DE BAZĂ

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Nume produs                       | Agila                             |
| Tip                               | Rola pivotantă                    |
| Standard                          | EN12530 - Roți pentru dispozitive |
| Capacitate de încărcare la 3 km/h | 60 kg                             |
| Conductiv electric                | Nu                                |
| Inoxidabil                        | Nu                                |
| Capacitate de încărcare statică   | 120 kg                            |
| Interval de temperatură (minim)   | -10 °C                            |
| Interval de temperatură (maxim)   | 40 °C                             |
| Înălțime totală                   | 103 mm                            |

## FURCA

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Materialul de construcție | Tablă de oțel, medie |
| Formă Furcă               | Larg                 |
| Rulment pivotant          | Două curse de mingi  |
| Culoare                   | Pasivat în albastru  |
| Offset                    | 24 mm                |
| Raza de pivotare          | 61,5 mm              |
| Interferență pivotantă    | 123 mm               |

## ROATĂ

|                                         |                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------|
| Material pentru corp                    | Polipropilenă               |
| Material al benzii de rulare            | Cauciuc solid, fără marcaj  |
| Lagăr                                   | Rulment simplu              |
| Protecție pentru filet                  | Fără protecție pentru filet |
| Diametru                                | 75 mm                       |
| Benză de rulare                         | 25 mm                       |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 87 Pe malul A               |

## RACORD

|                            |                                                                                      |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Tip ajustare               | Extensor sintetic, pătrat                                                            |
| Montaj expansiune (minim)  | 32 mm                                                                                |
| Montaj expansiune (maximă) | 35 mm                                                                                |
| Indiciu                    | Vă rugăm să indicați diametrul interior al eprubetei necesare atunci când comandați. |

# AGILA

2470PIO075R47-32-35

EAN 4031582371352



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

