

## GALEA STAINLESS

5085YGM125R05-22X40

EAN 4031582356229



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ●●●○○

Шум руху ●●●○○

Атриція ●●●○○

Стойкість до корозії ●●●●●

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Назва продукту                     | Galea stainless                                     |
| Тип                                | Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса |
| Стандартний                        | EN12530 — Катори пристроїв                          |
| Обвантажопідйомність 3 км/год      | 100 kg  |
| Електропровідність                 | ✓   |
| Нержавіюча сталь                   | ✓   |
| Статичний Вантажопідйомність       | 200 kg  |
| Діапазон температур (мінімальний)  | -20 °C  |
| Діапазон температур (максимальний) | 60 °C   |
| Загальна висота                    | 162 mm  |

## КОЛЕСО

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Матеріал тіла           | Поліпропілен, електричний струмопровід |
| Матеріал протектору     | Термопластичний каучук, електричний    |
| Носіння                 | Підшипник ковзання Нержавіюча сталь    |
| Захист різьби           | 3 різьбовим поручителем                |
| Діаметр                 | 125 mm                                 |
| Протектор               | 30 mm                                  |
| Твердість Протектор (A) | 87 Прибережна A                        |

## КРОНШТЕЙН

|                     |  |
|---------------------|--|
| Матеріал            | Поліамід   |
| Виля Форма          | Закрито  |
| Поворотний вузол    | Дві перегони з м'ячем, Підсилений або Нержавіюча сталь |
| Офсет (Зсув)        | 40 mm  |
| Поворотне з'єднання | 205 mm   |

## ВСТАНОВЛЕННЯ

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Тип налаштування | Тверда Стрижень |
| Діаметр Болт     | 22 mm           |
| Довжина Болт     | 40 mm           |

# GALEA STAINLESS

5085YGM125R05-22X40

EAN 4031582356229



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

