

## AGILA

2478PJP100P50

EAN 4031582030365



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

## PERFORMANSE

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Performanse kotrljanja | ● ● ● ● ○ |
| Buka u pokretu         | ● ● ● ● ○ |
| Ishrana                | ● ● ● ● ○ |
| otpornost na rdju      | ● ● ● ● ○ |

## OSNOVNI ATRIBUTI

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Naziv proizvoda                | Agila                     |
| Tip                            | Fiksni Tocak              |
| Standard                       | EN12530 - Kastori uređaja |
| Nosivost na 3 km/h             | 100 kg                    |
| Električni provod              | no                        |
| nerdjajući                     | no                        |
| Statički Nosivost              | 200 kg                    |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -20 °C                    |
| Opseg temperature (maksimalni) | 60 °C                     |
| Sveukupna visina               | 135 mm                    |
| Ukupna širina                  | 60 mm                     |
| Ukupna težina                  | 0.53 kg                   |

## KUCISTE

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Materijal kućišta | Čelični list, srednji |
| oblik viljusk     | siroko                |
| Boja              | plavo cinkovano       |
| Prečnik kupole    | 60 mm                 |

## TOCAK

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Materijal za telo          | polipropilen             |
| materijal omotaca          | Termoplastična guma      |
| Nošenje                    | precizini kuglicni lezaj |
| Boja Tocak                 | Srebrna siva (RAL7001)   |
| stitnici omotaca           | Sa threadguard           |
| Prečnik                    | 100 mm                   |
| Širina omotac              | 32 mm                    |
| Širina tela                | 32 mm                    |
| Teškoća gazećeg omotac (A) | 87 Šora A                |

## PRILAGOĐAVANJE

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Tip uklapanja                    | Pravougaona ploča |
| Dužina ploče                     | 77 mm             |
| Širina ploče                     | 67 mm             |
| Dužina otvora ploče (Minimalno)  | 46.5 mm           |
| Dužina otvora ploče (maksimalna) | 51.5 mm           |
| Širina otvora ploče (Minimalno)  | 56 mm             |
| Širina otvora ploče (maksimalna) | 61.5 mm           |
| Prečnik otvora ploče             | 8.5 mm            |

# AGILA

2478PJP100P50

EAN 4031582030365

Broj porudžbine 00006536  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

