

AGILA

2478PJP100P50

EAN 4031582030365



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	● ● ● ● ○
Buka u pokretu	● ● ● ● ○
Ishrana	● ● ● ● ○
otpornost na rdju	● ● ● ● ○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Agila
Tip	Fiksni Tocak
Standard	EN12530 - Kastori uređaja
Nosivost na 3 km/h	100 kg
Električni provod	no
nerdjajući	no
Statički Nosivost	200 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-20 °C
Opseg temperature (maksimalni)	60 °C
Sveukupna visina	135 mm
Ukupna širina	60 mm
Ukupna težina	0.53 kg

KUCISTE

Materijal kućišta	Čelični list, srednji
oblik viljusk	siroko
Boja	plavo cinkovano
Prečnik kupole	60 mm

TOCAK

Materijal za telo	polipropilen
materijal omotaca	Termoplastična guma
Nošenje	precizini kuglicni lezaj
Boja Tocak	Srebrna siva (RAL7001)
štiti omotaca	Sa threadguard
Prečnik	100 mm
Širina omotac	32 mm
Širina tela	32 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	87 Šora A

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	Pravougaona ploča
Dužina ploče	77 mm
Širina ploče	67 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)	46.5 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)	51.5 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)	56 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)	61.5 mm
Prečnik otvora ploče	8.5 mm

AGILA

2478PJP100P50

EAN 4031582030365

Broj porudžbine 00006536
Crteži proizvoda



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

