

# AGILA

2477PJO150R07-Ø21,5-24

EAN 4031582326567



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

Performance du rouleau ●●●○○

Bruit de mouvement ●●●○○

Attrition ●●●○○

Résistance à la corrosion ●●●○○

## ATTRIBUTS DE BASE

|                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Nom du produit                  | Agila                                 |
| Type                            | Roulette pivotante avec Blocage total |
| Standard                        | EN12530 - Roulettes de dispositifs    |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 100 kg                                |
| Statique Capacité de charge     | 200 kg                                |
| Plage de température (minimale) | -10 °C                                |
| Plage de température (maximale) | 40 °C                                 |
| Hauteur                         | 188 mm                                |

## ROUE

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Matériau du corps     | Polypropylène              |
| Bandage               | Caoutchouc thermoplastique |
| Roulement             | Moyeu lisse                |
| Pare-fils             | Sans protège-filet         |
| Diamètre              | 150 mm                     |
| Largeur du Bandage    | 32 mm                      |
| Dureté du Bandage (A) | 87 Shore A                 |

## CHAPE

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Matériau                | Tôle d'acier, moyenne  |
| Forme Chape             | Galbé                  |
| Pivot                   | Deux courses de balles |
| Déport                  | 36 mm                  |
| Rayon d'encombrement    | 131 mm                 |
| Diamètre d'encombrement | 262 mm                 |

## RACCORD

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Type de raccord                | Extenseur synthétique, rond  |
| Fixation expansible (minimale) | 21,5 mm  |
| Fixation expansible (maximum)  | 24 mm  |
| Astuce                         | Veillez indiquer le diamètre interne du tube requis lors de la commande. |

# AGILA

2477PJO150R07-Ø21,5-24

EAN 4031582326567

## DESSINS TECHNIQUES

---

