

# LINEA SAFETY

592DUA1075L51-10 RAL9002

EAN 4031582378214



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

## PERFORMANSE

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Performanse kotrljanja | ● ● ● ● ● |
| Buka u pokretu         | ● ● ● ● ● |
| Ishrana                | ● ● ● ● ● |
| otpornost na rdju      | ● ● ● ● ● |

## OSNOVNI ATRIBUTI

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Naziv proizvoda                | Linea safety                     |
| Tip                            | Sistem automatskog zaključavanja |
| Standard                       | EN12528 - točkovi za nameštaj    |
| Nosivost na 3 km/h             | 80 kg                            |
| Električni provod              | no                               |
| nerdjajući                     | no                               |
| Statički Nosivost              | 160 kg                           |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -20 °C                           |
| Opseg temperature (maksimalni) | 60 °C                            |
| Sveukupna visina               | 75.5 mm                          |
| Ukupna širina                  | 55 mm                            |
| Ukupna težina                  | 0.16 kg                          |

## KUCISTE

|                   |                                                    |
|-------------------|----------------------------------------------------|
| Materijal kućišta | poliamid                                           |
| oblik viljuska    | kuciste za dva Tocak                               |
| okretni lezaj     | stablo , okretanje                                 |
| Boja              | Siva bela (RAL9002)                                |
| ofset             | 23 mm                                              |
| okretni radijus   | 66 mm                                              |
| Otpor okretanju   | 132 mm                                             |
| Savet             | Sila da oslobodi 23 N i prolećni udar dužine 8 mm. |

## TOCAK

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Materijal za telo          | poliamid                   |
| materijal omotaca          | Poliuretan, liveno         |
| Nošenje                    | klizni lezaj sa caura cevi |
| stitnici omotaca           | Bez stražara               |
| Prečnik                    | 75 mm                      |
| Širina omotac              | 15 mm                      |
| Teškoća gazećeg omotac (A) | 92 Šor A                   |

## PRILAGOĐAVANJE

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Tip uklapanja       | zatvorena rupa za postavljanje B10 |
| dimenzija rupa sraf | 10 mm                              |

Deutscher  
dizajner  
ClubInterzum  
nagradaIF  
nagrada  
za Dizajn

# LINEA SAFETY



592DUA1075L51-10 RAL9002

EAN 4031582378214



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings



Deutscher  
dizajner  
Club



Interzum  
nagrada



product  
design  
award

IF  
nagrada  
za Dizajn