

# AGILA

2477DYK125P30-11

EAN 4031582342789  
Bestelnummer 00006089

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ○
Verloop	● ● ● ○ ○
Corrosieweerstand	● ● ● ○ ○

## KERNKENMERKEN

Productnaam	Agila
Type	Zwenkwiel met dubbele rem
Standaard	EN12530 - Apparaten zwenkwielen
Draagvermogen bij 3 km/u	100 kg
Elektrisch geleidend	✓
Statisch Draagvermogen	200 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	85 °C
Totale hoogte	160 mm
Totale breedte	60 mm
Totaal gewicht	1,213 kg

## WIEL

Wielkern materiaal	Staalplaat
Materiaal loopvlak	Massief rubber, zwart, elektrisch geleidend
Lager	Konuskogellager
Kleur Wiel	Blauw gepassiveerd
Afdekkapjes	Met afdekkapjes
Diameter	125 mm
Breedte Loopvlak	32 mm
Breedte wielkern	32 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	80 Shore A

## VORK

Materiaal	Staalplaat, medium
Vork Vorm	Breed
Zwenklager	Dubbele kogeldraaikrans
Kleur	Blauw gepassiveerd
Offset	41 mm
Zwenk radius	131 mm
Uitzwenking	262 mm
Diameter koepel	60 mm

## BEVESTIGING

Type bevestiging	Boutgat
Diameter boutgat diameter	11 mm
Tip	Zwenkwielen kunnen worden gemonteerd met standaardschroeven van elke lengte.

# AGILA

2477DYK125P30-11

EAN 4031582342789  
Bestelnummer 00006089



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN

