

DURATECH

TOP 082X91-Ø20 HL93

EAN 4031582322637

Номер заказа 00804152



Изображение может отличаться от оригинального продукта

КОЛЕСО

| | |
|-------------------------|----------------------------------|
| Материал корпуса | Полиамид, тяжелый |
| Материал протектора | Идентично корпусу Колесо |
| Подшипник | Прецизионный шариковый подшипник |
| Цвет Колесо | Натуральный белый |
| Защита от проводов | Без защиты резьбы |
| Диаметр | 82 mm |
| Ширина Протектор | 91 mm |
| Диаметр отверстия Ось | 20 mm |
| Длина хаба | 93 mm |
| Ширина тела | 91 mm |
| Твердость Протектор (D) | 75 Береговая D |
| Тип подшипника | 6204ZV |

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ● ● ● ● ●

Шум движения ● ● ○ ○ ○

Исчезновение ● ● ● ● ●

Устойчивость к коррозии ● ● ● ○ ○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

| | |
|------------------------------------|--|
| Название продукта | Duratech |
| Тип | Колесо |
| Стандартный | EN12533 - Высоконагруженные колесные опоры |
| Грузоподъемность при 4 км/ч | 900 kg |
| Грузоподъемность при 6 км/ч | 720 kg |
| Грузоподъемность статическая | 1800 kg |
| Диапазон температур (минимальный) | -40 °C |
| Диапазон температур (максимальный) | 80 °C |
| Общий вес | 0,566 kg |

DURATECH

TOP 082X91-Ø20 HL93

EAN 4031582322637

Номер заказа 00804152



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

