제품 정보

EXPANDER

R47-21,5-24 INOX

EAN 4031582428292



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

부식방지	●●●○○

핵심 속성

제품명	익스팬더
하우징 유형	액세서리
전기 전도성	아니요
스테인리스	아니요
온도 범위(최소)	-10 °C
온도 범위(최대)	40 °C
전체 체중	0.13 kg

피팅

피팅 유형	합성 팽창기, 정사각형
익스팬더 피팅(최소)	21.5 mm
익스팬더 피팅(최대)	24 mm
힌트	주문 시 필요한 튜브 내경을 표시해 주십시오.

© Copyright 2026 TENTE International GmbH