

## KAPPA

9682IEP300P63 CL67

EAN 4031582348668

Rendelési szám 00838186



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ● ●

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ● ●

Kopás ● ● ● ● ●

Korrozióálló képesség ● ● ● ● ●

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Kappa
Ház típusa	Totálfékes görgő, menetiránnyal megegyező fékpedál
Standard	EN12532 - Szállítóeszközök
Teherbírás 4 km/h-nál	600 kg
Teherbírás 6 km/h-nál	480 kg
Statikus teherbírás	1200 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	85 °C
Összsúly	355 mm
Teljes szélesség	116 mm
Összsúly	7,63 kg

## KERÉK

Felépítmény anyaga	Alumínium
	puha
Futófelület anyaga	Rugalmas gumi, fekete, vulkanizált
Csapágó	Precíziós golyóscsapágó
Tengely	Csavar anyával
Kerék színe	Mélyfekete (hasonló RAL9005)
Szárvédők	Futófelület védelem nélkül
Átmérő	300 mm
Futófelület szélessége	55 mm
Test szélessége	55 mm
A futófelület keménysége (A)	68 Shore A

## VÁZ

Anyag	Öntött-vagy kovácsoltvas, nehéz
Villa alakja	Széles, Megerősített
Forgócsapágó	Kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes
Szín	Kék passzívált
Ellensúlyoz	70 mm
Körbeforgás	222,5 mm
Körbeforgás	445 mm
	✓
Kúpola átmérője	111 mm

## SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Téglalap alakú talplemez
Talplemez hossza	135 mm
Talplemez szélessége	110 mm
Lemezfurat hossza (minimális)	75 mm
Lemezfurat hossza (maximális)	80 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)	75 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)	105 mm
Tengely furat átmérője	11 mm

# KAPPA

9682IEP300P63 CL67

EAN 4031582348668

Rendelési szám 00838186



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## MŰSZAKI RAJZOK

