PRODUCTINFORMATIE

# LINEA

## 5947XSP125P30-11 9002/7015/7015 2.0

EAN 4031582350609



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

### PRESTATIES

| | |
|---|---|
| Rolprestaties | ●●●●● |
| Bewegingsgeluid | ●●●○○ |
| Verloop | ●●●●○ |
| Corrosieweerstand | ●●●●○ |

### KERNKENMERKEN

| | |
|---|---|
| Productnaam | Linea |
| Type | Zwenkwiel met dubbele rem |
| Standaard | EN12530 - Apparaten zwenkwielen |
| Draagvermogen bij 3 km/u | 130 kg |
| Elektrisch geleidend | Ja |
| Roestvrij | Nee |
| Statisch Draagvermogen | 260 kg |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C |
| Totale hoogte | 143 mm |
| Totale breedte | 82 mm |
| Totaal gewicht | 0,89 kg |

### VORK

| | |
|---|---|
| Materiaal van de behuizing | Polyamide |
| Vork Vorm | Dubbele vorkwiel |
| Zwenklager | Precisiekogellagers |
| Kleur | Grijs wit (RAL9002) |
| Offset | 40 mm |
| Zwenk radius | 129 mm |
| Uitzwenking | 258 mm |
| Diameter koepel | 52 mm |

### WIEL

| | |
|---|---|
| Wielkern materiaal | Polyamide, elektrisch geleidend |
| Materiaal loopvlak | Polyurethaan, gespoten, elektrisch geleidend |
| Lager | Precisiekogellagers |
| Kleur loopvlak | Leigrijs (RAL7015) |
| Kleur Wiel | Leigrijs (RAL7015) |
| Afdekkapjes | Met afdekkapjes |
| Diameter | 125 mm |
| Breedte Loopvlak | 20 mm |
| Asgatdiameter | 0 mm |
| Naaflengte | 0 mm |
| Breedte wielkern | 20 mm |
| Hardheid van het loopvlak (A) | 92 Shore A |

### BEVESTIGING

| | |
|---|---|
| Type bevestiging | Boutgat |
| Diameter boutgat diameter | 11 mm |

Duitse OntwerpersClub

Interzum Award

IF Design Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# LINEA

5947XSP125P30-11 9002/7015/7015 2.0

EAN 4031582350609

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Producttekeningen



Duitse OntwerpersClub

Interzum Award

IF Design Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH