

BASETECH

POL8x2-Ø1/2

EAN 4031582387636



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

롤 성능	● ● ● ○ ○
움직임 소음	● ● ● ○ ○
내마모성	● ● ● ○ ○
부식방지	● ● ● ○ ○

핵심 속성

제품명	Basetech
하우징 유형	휠
3km/h에서의 적재 용량	408 kg
전기 전도성	아니요
스테인리스	아니요
정지 중 하중용량	816 kg



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

휠

차체 재질	폴리프로필렌
트레드 재질	휠 차체와 동일
베어링	허브 튜브가 장착된 롤러 베어링
직경	203.25 mm
트레드 폭	50.8 mm
차축 홀 직경	12.7 mm
허브 길이	63.5 mm

