

# SUPRATECH

PJR160X46-Ø25 TFR

EAN 4031582392609



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

Performance de roulage ● ● ● ○ ○

Bruit de mouvement ● ● ● ○ ○

Usure ● ● ● ○ ○

Résistance à la corrosion ● ● ● ○ ○

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Nom du produit                  | Supratech                       |
| Type de boîtier                 | Roue                            |
| Norme                           | EN12530 - Roulettes d'appareils |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 160 kg                          |
| Capacité de charge statique     | 320 kg                          |
| Plage de température (minimale) | -20 °C                          |
| Plage de température (maximale) | 60 °C                           |
| Poids                           | 0,538 kg                        |

## ROUE

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Corps de roue         | Polypropylène              |
| Bandage               | Caoutchouc thermoplastique |
| Roulement             | Roulements rouleaux        |
| Pare-fils             | Sans pare-fils             |
| Diamètre              | 160 mm                     |
| Largeur du bandage    | 40 mm                      |
| Diamètre de l'alésage | 25 mm                      |
| Longueur de moyeu     | 58 mm                      |
| Dureté du bandage (A) | 87 Shore A                 |

# SUPRATECH

PJR160X46-Ø25 TFR

EAN 4031582392609



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## PLANS TECHNIQUES

---

