

# INTEGRAL TWIN

2940USX150R05-28

EAN 4031582341591



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Rullļa veikspēja   | ● ● ● ● ● |
| Kustības troksnis  | ● ● ● ○ ○ |
| Nodilums           | ● ● ● ● ○ |
| Korozijas izturīgs | ● ● ● ○ ○ |

## PAMATAATRIBŪTI

|                                      |                                                  |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Produkta nosaukums                   | Integral twin                                    |
| Korpusa tips                         | Grozāmais atbalsta ritenis                       |
| Standarta                            | līdzīgs EN12531- Slimnīcas gultu atbalsta riteņi |
| Krāvēsība pie 3 km/h                 | 150 kg                                           |
| Krāvēsība pie 4 km/h                 | 150 kg                                           |
| Elektrovadītspējīga                  | ✓                                                |
| Statiskā krāvēsība                   | 300 kg                                           |
| Temperatūras diapazons (minimālais)  | -30 °C                                           |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 80 °C                                            |
| Kopējais augstums                    | 175 mm                                           |
| Kopējais platums                     | 70 mm                                            |
| Kopējais svars                       | 1,491 kg                                         |
| Sertifikācija                        | Pārbaudīts un uzraudzīts ar TÜV Süd              |

## RITENIS

|                        |                                             |
|------------------------|---------------------------------------------|
| Korpusa materiāls      | Poliamīds                                   |
| Protektora materiāls   | Poliuretāns, injicēts, elektrovadošs        |
| Gūltnis                | Cuscinetto a sfera di precisione, Sigillato |
| Izplešanās armatūra    | Ar vītņu aizsargu                           |
| Diametrs               | 150 mm                                      |
| Protektora platums     | 15 mm                                       |
| Protektora cietība (D) | 40 Krasts D                                 |

## KRONŠTEINIS

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Materiāls           | Tērauda loksne, vidēja    |
| Dakšas forma        | Dubultā riteņa kronšteins |
| Grozāmais gūltnis   | Precīzijas lodīšu gūltnis |
| Ofsets              | 45 mm                     |
| Pagrieziena rādiuss | 120 mm                    |
| Grozāms savienojums | 240 mm                    |



«German Design» balva



«Red Dot» dizaina balva

# INTEGRAL TWIN

2940USX150R05-28

EAN 4031582341591



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## UZSTĀDĪŠANA

|                    |                                                                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uzstādīšanas veids | Ciets stienis, apaļš                                                                            |
| Skrūves diametrs   | 28 mm                                                                                           |
| Skrūves garums     | 45 mm                                                                                           |
| Ieteikums          | Slimnīcu gultu ražotājiem jānodrošina, lai uzstādīšanas zonā gultas tiktu hermētiski noslēgtas. |

## PAPILDU INFORMĀCIJA

Mazgājams saskaņā ar AK-BWA



«German  
Design» balva



«Red Dot»  
dizaina balva

# INTEGRAL TWIN



2940USX150R05-28

EAN 4031582341591



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNISKIE RASĒJUMI



«German  
Design» balva



«Red Dot»  
dizaina balva