

# BASETECH

POO160X40-Ø20 RAL9011

EAN 4031582488647



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

## RUOTA

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Materiale del corpo         | Polipropilene      |
| Materiale del battistrada   | Identico al nucleo |
| Cuscinetto                  | Cuscinetto piano   |
| Parafili                    | Senza parafili     |
| Diametro                    | 160 mm             |
| Larghezza battistrada       | 40 mm              |
| Asse diametro del foro      | 20 mm              |
| Lunghezza mozzo             | 58 mm              |
| Durezza del Battistrada (D) | 65 Shore D         |

## PRESTAZIONI

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Prestazioni di rotolamento | ● ● ● ○ ○ |
| Rumore                     | ● ● ● ○ ○ |
| Attrito                    | ● ● ● ● ● |
| Resistenza alla corrosione | ● ● ● ○ ○ |

## ATTRIBUTI PRINCIPALI

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Nome del prodotto                   | Basetech                        |
| Tipo di alloggiamento               | Ruota                           |
| Standard                            | EN12530 - Ruote per dispositivi |
| Portata a 3 km/h                    | 200 kg                          |
| Portata statica                     | 400 kg                          |
| Intervallo di temperatura (minimo)  | -20 °C                          |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 60 °C                           |
| Peso complessivo                    | 0,177 kg                        |

# BASETECH

POO160X40-Ø20 RAL9011

EAN 4031582488647



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DISEGNI TECNICI

---

