PRODUKTINFORMATION

KAPPA LOAD

9658FTP300P64 TFR

EAN 4031582386349



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●●○
Kørselsstøj	●●●○○
Abrasion	●●●●○
Rustbeskyttelse	●●●○○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Kappa load
Type	Fast Hjul
Standard	EN12533 – Sværlasthjul
Belastning ved 4 km/t	2400 kg
Belastning ved 6 km/t	2000 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	4800 kg
Temperaturområde (minimum)	-20 °C
Temperaturområde (maksimum)	60 °C
Byggehøjde	355 mm
Samlet vægt	22,81 kg

GAFFEL

Materialer til boliger	Støbejern eller smedet jern, tungt
Gaffel Form	Bred, Forstærket
Lubrication nipple	1

HJUL

Fælgmateriale	Støbejern
Hjulbanemateriale	Polyuretan, Støbt
Leje	Præcisionskugleleje
Aksel	Skruet med møtrik
Trådfang	Med trådfang
Diameter	300 mm
Hjulbane bredde	80 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	92 Shore A

MONTERING

Monteringstype	Rektangulær plade
Pladelængde	175 mm
Pladebredde	140 mm
Længde på pladehul (maksimum)	140 mm
Pladehullets bredde (maksimum)	105 mm
Pladehullets diameter	15 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


KAPPA LOAD

9658FTP300P64 TFR

EAN 4031582386349

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Produkttegninger



© Copyright 2026 TENTE International GmbH