

OMIKRON TWIN

9950FTP200P65

EAN 4031582316780

Номер на поръчката 00801584

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката	● ● ● ○ ○
Шум от движение	● ● ● ○ ○
Привличане	● ● ● ● ○
Устойчив на корозия	● ● ● ● ○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Omikron twin
Тип	Въртящ се Колело
Стандартен	подобен EN12532 - Транспортно оборудване
Товароносимост при 4 км/ч	2500 kg
Товароносимост при 6 км/ч	2000 kg
Електропроводим	Не
Неръждаемост	Не
Статичен Товароносимост	3750 kg
Температурен диапазон (минимален)	-10 °C
Температурен диапазон (максимален)	60 °C
Обща височина	275 mm
Обща ширина	189 mm
Общо тегло	21.99 kg



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ВИЛКА

Материал на корпуса	Чугун или ковано желязо, тежко
Форма Вилица	Вилка на две Колело
Въртящ се лагер	Ролков лагер за дълбоки вълни със сферична тяга
Цвят	Прозрачно Покритие
Изместване	60 mm
Радиус на завъртане	166 mm
Интерференция при завъртане	332 mm
Lubrication nipple	1
Диаметър на купол	160 mm

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Чугун
Материал на реазбата	Полиуретан, Пресовано
Лагер	Прецизен сачмен лагер
Ос	Завинтен с гайка
Цвят на Колело	Медено жълто (RAL1005)
Предпазители за резби	С предпазно устройство за резба
Диаметър	200 mm
Ширина на Резба	50 mm
Ширина на тялото	50 mm
Твърдост на Резба (A)	92 Бръснач A
Твърдост на Резба (D)	42 Бръснач D

ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Правоъгълна плака
Дължина на плаката	200 mm
Ширина на плаката	160 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)	120 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)	160 mm
Диаметър на отвора на плаката	15 mm

OMIKRON TWIN

9950FTP200P65

EAN 4031582316780

Номер на поръчката 00801584
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

