

LINEA CLINIC

5946UAC125R36-32S30OH150 4xM6

EAN 4031582360028



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	● ● ● ● ●
Hałas ruchowy	● ● ● ○ ○
Odejście	● ● ● ● ○
Odporność na korozję	● ● ● ● ○

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Linea clinic
Typ	Kółko obrotowe z centralnym , Blokada pełna
Standardowy	podobne normy EN12531 – Odełwy do łóżek szpitalnych
Nośność przy 3 km/h	150 kg
Nośność przy 4 km/h	150 kg
Przewodzące prąd elektryczny	Nie
Nierdzewne	Tak
Nośność statyczne	300 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-20 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	80 °C
Wysokość całkowita	150 mm
Szerokość całkowita	71 mm
Waga całkowita	0,95 kg
Certyfikacja	Testowane i monitorowane przez TÜV Süd

OBUDOWA

Materiał obudowy	Poliamid
Kształt Widelec	Obudowa na dwa Koło
Łożysko obrotowe	Łożysko kulkowe precyzyjne
Wysięg	40 mm
Promień działania koła	102,5 mm
Zasięg działania koła	205 mm

KOŁO

Materiał ciała	Poliamid
Materiał bieżni	Poliuretan, Wtrysk
Łożysko	Łożysko kulkowe precyzyjne, Nierdzewne
Oslony gwintu	Z osłoną gwintu
Średnica	125 mm
Szerokość Bieżnia	15 mm
Twardość Bieżnia (A)	92 Shore A

MOCOWANIE

Typ mocowania	Trzpień z Krzywka sterująca do prętów profilowych, Wariant krótka
Średnica Trzpień	32 mm
Długość Trzpień	50 mm
Wskazówka	Łóżka zmywalne muszą być uszczelnione w obszarze mocowania przez producenta łóżek szpitalnych.

Klub
Projektant
DeutscherNagroda
InterzumIF
nagroda
za projekt

LINEA CLINIC


5946UAC125R36-32S300H150 4xM6

EAN 4031582360028



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings



Klub
Projektant
Deutscher



Nagroda
Interzum



product
design
award

IF
nagroda
za projekt