INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

# INTEGRAL ASSIST

## ED44ETW150R36-34S35 D 9002 90°

Numéro de commande 900000053



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

### PERFORMANCE

| | |
|---|---|
| Performance de roulage | ●●●●● |
| Bruit de mouvement | ●●●●○ |
| Usure | ●●●●○ |
| Résistance à la corrosion | ●●●●○ |

### ATTRIBUTS PRINCIPAUX

| | |
|---|---|
| Nom du produit | Integral assist |
| Type | Roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé |
| Norme | EN12531 - Roulettes de lit d'hôpital |
| Capacité de charge à 4 km/h | 150 kg |
| Conducteur d'électricité | Non |
| Compatible avec WeAssist | 1 |
| Capacité de charge statique | 450 kg |
| Plage de température (minimale) | -10 °C |
| Plage de température (maximale) | 40 °C |
| Hauteur | 183 mm |
| Largeur totale | 110,5 mm |
| Poids | 4,68 kg |

### CHAPE

| | |
|---|---|
| Pivot | Roulement à billes de précision |
| Couleur de la chape | Blanc gris (RAL9002) |
| Déport | 40 mm |
| Rayon d'encombrement | 115 mm |
| Diamètre d'encombrement | 230 mm |
| Diamètre du dôme | 110,5 mm |

### ROUE

| | |
|---|---|
| Corps de roue | Acier, fer |
| Bandage | Polyuréthane, coulé |
| Roulement | Moyeu moteur |
| Couleur du bandage de roue | Gris ardoise (RAL7015) |
| Pare-fils | Pare-fils intégré |
| Diamètre | 150 mm |
| Largeur du bandage | 50 mm |
| Dureté du bandage (A) | 85 Shore A |

### FIXATION

| | |
|---|---|
| Type de fixation | Tige courte pour roulette à blocage centralisé |

Red Dot Design Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# INTEGRAL ASSIST


ED44ETW150R36-34S35 D 9002 90°

Numéro de commande 900000053

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Dessins du produit




Red Dot Design Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH