INFORMACJE O PRODUKCIE

MAXTECH

UAD 100x32-Ø12 HL44 natural/3004

EAN 4031582322750



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

KOŁO

Materiał ciała	Poliamid
Materiał bieżni	Poliuretan, Wtrysk
Łożysko	Łożysko walcowe, Nierdzewne
Kolor Koło	Naturalna biel
Średnica	100 mm
Szerokość Bieżnia	32 mm
Średnica otworu Oś	12 mm
Długość piasty	44 mm
Szerokość korpusu	32 mm
Twardość Bieżnia (A)	92 Shore A
Twardość Bieżnia (D)	42 Shore D

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	●●●○○
Hałas ruchowy	●●●○○
Odejście	●●●●○
Odporność na korozję	●●●●●

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Maxtech
Typ	Koło
Standardowy	EN12532 — Sprzęt transportowy
Nośność przy 4 km/h	150 kg
Przewodzące prąd elektryczny	Nie
Nierdzewne	Tak
Nośność statyczne	300 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-25 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	80 °C
Waga całkowita	0,23 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


MAXTECH

UAD 100x32-Ø12 HL44 natural/3004

EAN 4031582322750

Numer zamówienia 00034134

Rysunki produktu



© Copyright 2026 TENTE International GmbH