

NOVATECH

ITP 125X30-Ø15 HL45

EAN 4031582319873

Numero d'ordine 00829478



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

RUOTA

Materiale del corpo	Alluminio
Materiale del battistrada	Poliuretano, Colato
Cuscinetto	Cuscinetti a sfere di precisione
Colore Ruota	Giallo miele (RAL1005)
Parafili	Senza parafili
Diametro	125 mm
Larghezza battistrada	30 mm
Asse diametro del foro	15 mm
Lunghezza mozzo	45 mm
Larghezza corpo	30 mm
Durezza del Battistrada (A)	92 Shore A
Durezza del Battistrada (D)	42 Shore D

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ● ○
Rumore	● ● ● ○ ○
Attrito	● ● ● ● ○
Resistenza alla corrosione	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Novatech
Standard	EN12532 - Attrezzature di trasporto
Portata a 4 km/h	420 kg
Portata a 6 km/h	335 kg
Portata statica	840 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-10 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	60 °C
Peso complessivo	0,48 kg

NOVATECH

ITP 125X30-Ø15 HL45

EAN 4031582319873

Numero d'ordine 00829478



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DISEGNI TECNICI

