

AGILA

2470DIK125R07-Ø24-27

EAN 4031582328332



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ●●●○○○

Mozgás zajkibocsátása ●●●○○○

Kopás ●●●○○○

Korrozióálló képesség ●●●○○○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Termék neve | Agila |
| Ház típusa | Forgóvilla görgő |
| Standard | EN12530 - Intézményi görgők |
| Teherbírás 3 km/h-nál | 100 kg |
| Elektromosan vezető | Nem |
| Rozsdamentes | Nem |
| Statikus teherbírás | 200 kg |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -10 °C |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 40 °C |
| Összsúly | 1,18 kg |

VÁZ

| | |
|--------------|--------------------|
| A ház anyaga | Acéllemez, közepes |
| Villa alakja | Széles |
| Forgócsapágó | Kétsoros golyó |
| Szín | Kék passzívált |
| Ellensúlyoz | 41 mm |
| Körbeforgás | 207 mm |

KERÉK

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Felépítmény anyaga | Acéllemez |
| Futófelület anyaga | Tömör gumi, nyomot nem hagyó |
| Csapágó | Kúpos golyócsapágó |
| Szálvédők | Futófelület védelemmel |
| Átmérő | 125 mm |
| Futófelület szélessége | 32 mm |
| A futófelület keménysége (A) | 80 Shore A |

SZERELVÉNY

| | |
|---------------------------|---|
| Szerelvény típusa | Szintetikus feszítő, kerek |
| Befeszítőcsap (minimális) | 27 mm |
| Tippek | Kérjük, rendeléskor jelezze a szükséges csőbelső átmérőt. |

AGILA

2470DIK125R07-Ø24-27

EAN 4031582328332

Rendelési szám 00063985
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

