

# DURATECH

МОР 300X80-Ø50 HL90

EAN 4031582320091

Номер на поръчката 00830851



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## КОЛЕЛО

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Материал на тялото      | Полиамид, супер тежък             |
| Материал на реазбата    | Идентично с тяло на Колело        |
| Лагер                   | Прецизен сачмен лагер             |
| Цвят на Колело          | Естествено бяло                   |
| Предпазители за резби   | Без предпазно устройство за резба |
| Диаметър                | 300 mm                            |
| Ширина на Резба         | 80 mm                             |
| Диаметър на отворите Ос | 50 mm                             |
| Дължина на центъра      | 90 mm                             |
| Ширина на тялото        | 80 mm                             |
| Твърдост на Резба (D)   | 75 Бръснач D                      |
| Тип лагер               | 6310                              |

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ● ● ● ● ●

Шум от движение ● ● ○ ○ ○

Привличане ● ● ● ● ●

Устойчив на корозия ● ● ● ○ ○

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

|                                    |                               |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Име на продукта                    | Duratech                      |
| Стандартен                         | EN12533 – Тежкотоварни колела |
| Товароносимост при 4 км/ч          | 7800 kg                       |
| Товароносимост при 6 км/ч          | 6500 kg                       |
| Статичен Товароносимост            | 13000 kg                      |
| Температурен диапазон (минимален)  | -40 °C                        |
| Температурен диапазон (максимален) | 80 °C                         |
| Общо тегло                         | 8,32 kg                       |

# DURATECH

МОР 300X80-Ø50 HL90

EAN 4031582320091

Номер на поръчката 00830851



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

