

GALEA

5071PIO100P52

EAN 4031582399745



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●○○

Шум от движение ●●●○○

Привличане ●●●●○

Устойчив на корозия ●●●○○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Galea
Тип	Завъртане на Колело с Заклучване по пососка
Стандартен	EN12530 – Изделителни колела
Товароносимост при 3 км/ч	60 kg
Статичен Товароносимост	120 kg
Температурен диапазон (минимален)	-20 °C
Температурен диапазон (максимален)	60 °C
Обща височина	141 mm
Обща ширина	66 mm
Общо тегло	0,522 kg

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полипропилен
Материал на реазбата	Плътна гума без маркировка
Лагер	Плъзгащ лагер
Предпазители за резби	Без предпазно устройство за резба
Диаметър	100 mm
Ширина на Резба	32 mm
Твърдост на Резба (A)	87 Бръснач A

ВИЛКА

Материал	Полиамид
Форма Вилица	Затворен
Въртящ се лагер	Две състезания с топка
Изместване	40 mm
Радиус на завъртане	128 mm
Интерференция при завъртане	256 mm
Диаметър на купол	59 mm

ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Правоъгълна плоча, разстояние между Отвор за болт САЩ
Дължина на плаката	95 mm
Ширина на плаката	70 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)	44,5 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)	52 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)	72 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)	76 mm
Диаметър на отвора на плаката	11 mm

GALEA

5071PIO100P52

EAN 4031582399745



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

