

MAXTECH

PNR400X90-Ø10X129 GEEL

EAN 4031582202373



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ○ ○ ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Slijtage	● ● ● ○ ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Maxtech
Type	Wiel
Draagvermogen bij 3 km/h	145 kg
Statisch draagvermogen	290 kg
Totaal gewicht	3 kg

WIEL

Materiaal wielkern	Polypropyleen
	zacht
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Geschuimd
Lagering	Rollager
Afdekkapjes	Zonder schroefdraadbeschermer
Diameter	400 mm
Breedte Loopvlak	90 mm
Diameter Asgat	10 mm
Naaflengte	129 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	55 Shore A

MAXTECH

PNR400X90-Ø10X129 GEEL

EAN 4031582202373



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

