

LUMINA

A523YOI050B10-11x20 DOM45

EAN 4031582341423



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ○ ○
Slijtage	● ● ● ● ○ ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Lumina
Type	Wielen met Lastafhankelijke rem
Standaard	EN12528 - Meubel wielen
Elektrisch geleidend	Ja
Roestvrij	Nee
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	40 °C
Totale hoogte	61 mm
Totale breedte	55 mm
Totaal gewicht	0,09 kg

BEHUIZING

Materiaal van de behuizing	Polypropyleen
Vork Vorm	Dubbele Wiel Behuizing, gesloten, met koepel
Zwenklager	Kraagpen, draaiend
Zwenk radius	51 mm
Draaicirkel	102 mm
Diameter koepel	45 mm

WIEL

Materiaal wielkern	Polypropyleen, elektrisch geleidend
Materiaal loopvlak	Identiek aan Wiel
Lagering	Glijlager met Afstandsbuis
As	Geklinkt
Afdekkapjes	Zonder schroefdraadbeschermer
Diameter	50 mm
Breedte Loopvlak	8 mm
Hardheid van het Loopvlak (D)	65 Shore D

FITTING

Type bevestiging	Kraagpen met gripring, met kraag
Diameter stift	11 mm

LUMINA

A523YOI050B10-11x20 DOM45

EAN 4031582341423



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

