INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

LUMINA

A520POI035L51-8

EAN 4031582439212



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●○○
Bruit de mouvement	●●●○○
Usure	●●●○○
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Tige filetée
Type	Roulette pivotante
Norme	EN12528 - Roulettes d'ameublement
Capacité de charge à 3 km/h	20 kg
Conducteur d'électricité	Non
Inoxydable	Non
Capacité de charge statique	40 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	40 °C
Hauteur	39 mm
Largeur totale	38 mm
Poids	0,02 kg

CHAPE

Matériau de la chape	Polypropylène
Forme de la chape	Roulette jumelée, capotée avec dôme
Pivot	Tige pivotante
Rayon d'encombrement	33 mm
Diamètre d'encombrement	67 mm

ROUE

Corps de roue	Polypropylène
Bandage	Identique au corps de roue
Roulement	Moyeu lisse avec entretoise
Axe	Riveté
Pare-fils	Sans pare-fils
Diamètre	35 mm
Largeur du bandage	8 mm
Dureté du bandage (D)	65 Shore D

FIXATION

Type de fixation	Trou borgne pour fixation B10
Diamètre du trou central	8 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


LUMINA

A520POI035L51-8

EAN 4031582439212

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Dessins du produit



© Copyright 2026 TENTE International GmbH