

PURETECH

PVR 080x35-Ø12 HL44,4

EAN 4031582321241



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ●●●○○○

Шум руху ●●●●○○

Атритация ●●●●○○

Стійкість до корозії ●●●●○○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Puretech
Тип	Колесо
Стандартний	EN12532 - Транспортувальне обладнання
Обвантажопідйомність 4 км/год	70 kg
Електропровідність	Ні
Нержавіюча сталь	Ні
Статичний Вантажопідйомність	140 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-20 °C
Діапазон температур (максимальний)	60 °C
Загальна вага	0,16 kg

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліпропілен
Матеріал протектору	Лита гума, чорний
Носіння	Роликовий підшипник
Колір Колесо	Графітовий чорний (RAL9011)
Захист різьби	Без різьби
Діаметр	80 mm
Протектор	35 mm
Діаметр отвору Вісь	12 mm
Довжина хаба	44,4 mm
Ширина тіла	35 mm
Твердість Протектор (A)	80 Прибережна A

PURETECH

PVR 080x35-Ø12 HL44,4

EAN 4031582321241

Номер замовлення 00004985
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

