PRODUKTINFORMATION

MONO

A020PJI050L51-10 chrome

EAN 4031582364583



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●○○
Kørselsstøj	●●●○○
Abrasion	●●●○○
Rustbeskyttelse	●●●●○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Mono
Type	Drejeligt Hjul
Standard	EN12528 - Møbelhjul
Belastning ved 3 km/t	30 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	60 kg
Temperaturområde (minimum)	-20 °C
Temperaturområde (maksimum)	60 °C
Byggehøjde	72 mm
Samlet vægt	0,54 kg

GAFFEL

Materialer til boliger	Polypropylen
Gaffel Form	Lukket
Drejekrans	Stift, drejelig
Farve	Krom
Udladning	25 mm
Udfaldsradius	52,2 mm
Udfaldsdiameter	104,4 mm

HJUL

Fælgmateriale	Polypropylen
Hjulbanemateriale	Termoplastisk gummi
Leje	Glideleje med Afstandsrør
Trådfang	Uden trådfang
Diameter	50 mm
Hjulbane bredde	18 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	85 Shore A

MONTERING

Monteringstype	Hul til montagesplit til B10-fitting
Bolt Huldiameter	10 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

MONO

A020PJI050L51-10 chrome

EAN 4031582364583

Produkttegninger





