

SUPRATECH

PJP200x45-Ø12,2 HL60

EAN 4031582444209



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor	● ● ● ○ ○
Hlučnost	● ● ● ○ ○
Opotřebení	● ● ● ○ ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Supratech
Typ	Kolo
Norma	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	250 kg
Elektrické vodivé	Ne
Nerezové	Ne
Statická Nosnost	500 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková hmotnost	0,24 kg

KOLO

Tread hardness	měkký
Materiál středu	Polyprpylen
Materiál běhounu	Termoplastická pryž
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdrem
Průměr	200 mm
Šířka Běhoun	45 mm
Průměr otvoru pro Šroub	12 mm
Délka náboje	60 mm
Tvrdost Běhoun (A)	65 Obuv A

SUPRATECH

PJP200x45-Ø12,2 HL60

EAN 4031582444209



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

