INFORMACE O PRODUKTU

# SUPRATECH

## PJP200x45-Ø12,2 HL60

EAN 4031582444209

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

### KOLO

| | |
|---|---|
| Tread hardness | měkký |
| Materiál středu | Polyprpylen |
| Materiál běhounu | Termoplastická pryž |
| Ložisko | Přesné kuličkové ložisko |
| Ochranná krytka | S ložiskovým pouzdrem |
| Průměr | 200 mm |
| Šířka Běhoun | 45 mm |
| Průměr otvoru pro Šroub | 12 mm |
| Délka náboje | 60 mm |
| Tvrdost Běhoun (A) | 65 Obuv A |

### VÝKON

| | |
|---|---|
| Valivý odpor | ●●●○○ |
| Hlučnost | ●●●○○ |
| Opotřebení | ●●●○○ |
| Odolné vůči korozi | ●●●○○ |

### ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

| | |
|---|---|
| Název produktu | Supratech |
| Typ | Kolo |
| Norma | EN12532 – Přepravní vybavení |
| Nosnost 4 km/h | 250 kg |
| Elektrické vodivé | Ne |
| Nerezové | Ne |
| Statická Nosnost | 500 kg |
| Rozsah teploty (minimální) | -20 °C |
| Teplotní rozsah (maximální) | 60 °C |
| Celková hmotnost | 0,24 kg |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# SUPRATECH

PJP200x45-Ø12,2 HL60

EAN 4031582444209

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Výkresy produktu




© Copyright 2026 TENTE International GmbH