

DURATECH

TOP065X32-Ø12 HL32

EAN 4031582453027



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

RODA

Material corporal	Poliamida, pesada
Material de la banda de rodadura	Identitari amb el cos de Roda
El Bearing	Rodament de boles de precisió
Protectors de fil	Sense vigilància
Diametralització	65 mm
Banda de rodadura ample	32 mm
El forat Eix Diàmetre del forat	12 mm
Longitud del cub	32 mm
La duresa del Banda de rodadura (D)	75 Shore D
Tipus de portador	6201

ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ● ●
El soroll del moviment	● ● ● ○ ○
Atràcia	● ● ● ● ●
Resistència a a la corrosió	● ● ● ○ ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Duratech
Tipus de carcassa	Aro
Tracidad de carga a 4 km/h	290 kg
Tracidad de carga a 6 km/h	240 kg
Tracidad de carga estàtica	580 kg
Temperatura (mínim)	-40 °C
Temperatura màxima (màxim)	80 °C
Pes total	0,169 kg

DURATECH

TOP065X32-Ø12 HL32

EAN 4031582453027

DIBUIXOS TÈCNICS

