

**BASETECH**

POO080X34-Ø12 RAL9011

EAN 4031582320732

Номер замовлення 00002759



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

**ЕФЕКТИВНІСТЬ**

Продуктивність рулону ●●●○○

Шум руху ●●●○○

Атриція ●●●●●

Стійкість до корозії ●●●○○

**ОСНОВНІ АТРИБУТИ**

Назва продукту	Basetech
Тип	Колесо
Стандартний	EN12532 - Транспортувальне обладнання
Обвантажопідйомність 4 км/год	125 kg
Статичний Вантажопідйомність	250 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-20 °C
Діапазон температур (максимальний)	60 °C
Загальна вага	0,064 kg

**КОЛЕСО**

Матеріал тіла	Поліпропілен
Матеріал протектору	Ідентичність з корпусом Колесо
Носіння	Підшипник ковзання
Захист різьби	Без різьби
Діаметр	80 mm
Протектор	34 mm
Діаметр отвору Вісь	12,1 mm
Довжина хаба	44,4 mm
Твердість Протектор (D)	65 Прибережна D

# BASETECH

POO080X34-Ø12 RAL9011

EAN 4031582320732

Номер замовлення 00002759



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

---

