

STYLEA

5920XGI065L51-10 DOM32

EAN 4031582344783



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Výkon role	● ● ● ○ ○
Hluk pohybu	● ● ● ○ ○
Úbytek	● ● ● ○ ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ● ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Stylea
Typ krytu	Otočné Kolečko
Standardní	EN12528 – Nábytková kola
Nosnost 3 km/h	50 kg
Elektrické vodivé	✓
Statický Nosnost	100 kg
Rozsah teploty (minimální)	-10 °C
Teplotní rozsah (maximální)	40 °C
Celková výška	68 mm
Celková šířka	42 mm

KOLO

Materiál těla	Polyamid, elektricky vodivý
Materiál běhounu	Termoplastická pryž, elektricky vodivá
Ložisko	Ložisko s distanční trubičkou
Šroub	Ozubené
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	65 mm
Šířka Běhoun	7 mm
Tvrdost Běhoun (A)	87 Obuv A

UCHYCENÍ

Materiál	Polyamid
Tvar Vidlice	Uchycení dvou Kolo
Otočné ložisko	Přírubový čep, otočný
Radius otočení	53 mm
Otočné rušení	106 mm
Průměr otočné kamery	32 mm

MONTÁŽ

Typ montáže	slepá díra pro armaturu B10
Průměr otvoru Matice	10 mm

STYLEA

5920XGI065L51-10 DOM32

EAN 4031582344783



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

