

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAPC-075-ASF-HUD

EAN 4031582496604

Numărul de comandă 00800206



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei ○○○○○

Zgomot de mișcare ○○○○○

Atriție ○○○○○

Rezistență la coroziune ○○○○○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs Footmaster

Tip Rola pivotantă

Capacitate de încărcare la 3 km/h 100 kg

Interval de temperatură (minim) -10 °C

Interval de temperatură (maxim) 90 °C

Înălțime totală 101 mm

Lățime totală 61 mm

Greutate totală 1,546 kg

ROATĂ

Lagăr Butuc neprelucrat

Diametru 75 mm

Benză de rulare 30 mm

Lățimea corpului 30 mm

FURCA

Offset 30 mm

Raza de pivotare 68 mm

Interferență pivotantă 136 mm

Diametru cupolă 58 mm

RACORD

Lungime placă 95 mm

Lățimea plăcii 64 mm

Lungime orificiu placă (minim) 78 mm

Lungime orificiu placă (maximă) 45 mm

Lățimea orificiului plăcii (minim) 78 mm

Lățimea orificiului plăcii (maximă) 72 mm

Diametru orificiu placă 9 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAPC-075-ASF-HUD

EAN 4031582496604

Numărul de comandă 00800206



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENE TEHNICE

