



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

**ЕФЕКТИВНІСТЬ**

Продуктивність рулону ● ● ● ● ○

Шум руху ● ● ● ○ ○

Атриція ● ● ● ● ○

Стійкість до корозії ● ● ● ○ ○

**ОСНОВНІ АТРИБУТИ**

Назва продукту Novatech

Тип Колесо

Обвантажопідйомність 3 км/год 800 kg

Статичний Вантажопідйомність 1600 kg

Діапазон температур (мінімальний) -20 °C

Діапазон температур (максимальний) 60 °C

**КОЛЕСО**

Матеріал тіла	Не визначено
Матеріал протектору	Поліпропілен , м'який
Діаметр	85 mm
Протектор	80 mm
Твердість Протектор (A)	92 Прибережна A
Діаметр Кульковий підшипник	47 mm
Кульковий підшипник	15,5 mm

## ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

