



PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Agila
Capacité de charge à 3 km/h	40 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	80 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	85 °C
Hauteur	69 mm
Largeur totale	35 mm
Poids	0.16 kg

CHAPE

Diamètre du dôme	27 mm
------------------	-------

ROUE

Diamètre	50 mm
Largeur du bandage	19 mm
Largeur du corps de roue	19 mm

RACCORD

Longueur de la platine	55 mm
Largeur de la platine	55 mm
Longueur des trous de la platine (minimum)	38.5 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	44 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)	38.5 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	44 mm
Diamètre des trous de la platine	6.3 mm

