

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAAD-125-ASF-HUD

EAN 4031582495171



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	○ ○ ○ ○ ○
El soroll del moviment	○ ○ ○ ○ ○
Atràcia	○ ○ ○ ○ ○
Resistència a a la corrosió	○ ○ ○ ○ ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Footmaster
Tipus	Rueda giratoria Rueda
Tracidad de carga a 3 km/h	440 kg
Conducció elèctrica	No
Inoxidable	No
Temperatura (mínim)	-10 °C
Temperatura màxima (màxim)	90 °C
Alçada total	190 mm
Àmplia general	128 mm
Pes total	11,85 kg

SUPORT

Desplaçament	33 mm
Scio de giro	100 mm
Sterferencia de giro	200 mm
Dome Dictel	128 mm

RODA

El Bearing	El Cub no mecanitzat
Diametralització	125 mm
Banda de rodadura ample	35 mm
Corporació ample	35 mm

FITACIÓ

Placa llarga	145 mm
Placa ampla	145 mm
Longitud del forat de placa (màxim)	120 mm
Amplària del forat de placa (màxim)	120 mm
Placa de diàmetre	11 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAAD-125-ASF-HUD

EAN 4031582495171

Número de comanda 00800110

Plànols del producte



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

