

# COMPACTA

1430POI025P60-35X30

EAN 4031582336658

Номер заказа 00032081



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●○○

Шум движения ●●●○○

Исчезновение ●●●●○

Устойчивость к коррозии ●●●○○

## ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Compacta
Тип корпуса	Поворотное Колесная опора
Стандартный	EN12528 - Мебельные колесные опоры
Грузоподъемность при 3 км/ч	10 kg
Грузоподъемность статическая	20 kg
Диапазон температур (минимальный)	-20 °C
Диапазон температур (максимальный)	60 °C
Общая высота	36 mm
Общая ширина	24 mm
Общий вес	0,03 kg

## КОЛЕСО

Материал корпуса	Полипропилен
Материал протектора	Идентично корпусу Колесо
Подшипник	Подшипник скольжения с Проставка трубой
Ось	Заклепки
Цвет Колесо	Черный графит (RAL9011)
Защита от проводов	Без защиты резьбы
Диаметр	25 mm
Ширина Протектор	12 mm
Ширина тела	12 mm
Твердость Протектор (D)	65 Береговая дорога D

## КРОНШТЕЙН

Материал	Стальной лист, легкий
Форма Вилы	Широкая
Поворотный узел	Одна гонка мячей
Цвет	Пассивированный голубым
Офсет (Смещение)	9 mm
Радиус поворота	21,5 mm
Поворотное соединение	43 mm
Диаметр купола	24,5 mm

## ФИТИНГ

Тип фитинга	Прямоугольная пластина
Длина пластины	35 mm
Ширина пластины	30 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)	23 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)	28 mm
Диаметр отверстия пластины	4,2 mm

# СОМРАСТА

1430POI025P60-35X30

EAN 4031582336658  
Номер заказа 00032081



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

