

# COMPACTA

1430PJI025P60-35x30

EAN 4031582415056



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Производителност на ролката | ● ● ● ○ ○ |
| Шум от движение             | ● ● ● ● ○ |
| Привличане                  | ● ● ● ○ ○ |
| Устойчив на корозия         | ● ● ● ○ ○ |

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Име на продукта                    | Compacta                     |
| Тип                                | Въртящ се Колело             |
| Стандартен                         | EN12530 – Изделителни колела |
| Товароносимост при 3 км/ч          | 70 kg                        |
| Електропроводим                    | Не                           |
| Неръждаемост                       | Не                           |
| Статичен Товароносимост            | 140 kg                       |
| Температурен диапазон (минимален)  | -20 °C                       |
| Температурен диапазон (максимален) | 60 °C                        |
| Обща височина                      | 86 mm                        |
| Обща ширина                        | 24 mm                        |
| Общо тегло                         | 0.03 kg                      |

## ВИЛКА

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Материал на корпуса         | Стоманен лист, лек      |
| Форма Вилица                | Обхват                  |
| Въртящ се лагер             | Едно направляваща топка |
| Цвят                        | Синьо покритие          |
| Изместване                  | 23 mm                   |
| Радиус на завъртане         | 82 mm                   |
| Интерференция при завъртане | 164 mm                  |
| Диаметър на купол           | 24.5 mm                 |
| Диаметър на резбата         | 0 mm                    |

## КОЛЕЛО

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Материал на тялото    | Полипропилен                       |
| Материал на реазбата  | Термопластичен каучук              |
| Лагер                 | Плъзгащ лагер със Разделител тръба |
| Ос                    | Навлязъл                           |
| Цвят на Колело        | Сребърно сиво (RAL7001)            |
| Предпазители за резби | Без предпазно устройство за резба  |
| Диаметър              | 25 mm                              |
| Ширина на Резба       | 15 mm                              |
| Ширина на тялото      | 15 mm                              |
| Твърдост на Резба (A) | 87 Бръснач A                       |

## ПРИЛЯГАНЕ

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| Тип на фитинга                            | Правоъгълна плака |
| Дължина на плаката                        | 35 mm             |
| Ширина на плаката                         | 30 mm             |
| Дължина на отвора на плаката (максимална) | 23 mm             |
| Ширина на отвора на плаката (максимална)  | 28 mm             |
| Диаметър на отвора на плаката             | 4.2 mm            |
| Щифт                                      | 15 mm             |

# COMПАСТА

1430PJI025P60-35x30

EAN 4031582415056



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

---

