

ELASTECH

UER 125X40-Ø12

EAN 4031582323306
Objednávací číslo 00030962

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Výkon role	● ● ● ● ○
Hluk pohybu	● ● ● ● ○
Úbytek	● ● ● ○ ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Elastech
Standardní	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	250 kg
Statický Nosnost	500 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	80 °C
Celková hmotnost	0,401 kg

KOLO

Materiál těla	Polyamid
Materiál běhounu	Elastická pneumatika, černá, vulkanizovaná
Ložisko	Valivé ložisko
Barva Kolo	Stříbrně šedá (RAL7001)
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	125 mm
Šířka Běhoun	40 mm
Průměr otvoru Šroub	12 mm
Délka poklice	44 mm
Šířka těla	40 mm
Tvrdost Běhoun (A)	63 Obuv A

ELASTECH

UER 125X40-Ø12

EAN 4031582323306
Objednací číslo 00030962



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

