

COMPACTA

1530PJO040P30

EAN 4031582425352



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



CHAPE

Déport	19 mm
Rayon d'encombrement	39 mm
Diamètre d'encombrement	78 mm

ROUE

Diamètre	40 mm
Largeur du bandage	23 mm

RACCORD

Diamètre du trou central	8 mm
--------------------------	------

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Compacta
Capacité de charge à 3 km/h	20 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	40 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	52 mm
Poids	0.06 kg