

## AGILA

2477DYK075R47-27-30

EAN 4031582341409



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Rullja veikspēja   | ● ● ● ○ ○ |
| Kustības troksnis  | ● ● ● ○ ○ |
| Nodilums           | ● ● ● ○ ○ |
| Korozijas izturīgs | ● ● ● ○ ○ |

## PAMATAATRIBŪTI

|                                      |                                               |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Produkta nosaukums                   | Agila                                         |
| Korpusa tips                         | Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu |
| Standarta                            | EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi              |
| Kravnesība pie 3 km/h                | 55 kg                                         |
| Elektrovadītspējīga                  | ✓                                             |
| Statiskā kravnesība                  | 110 kg                                        |
| Temperatūras diapazons (minimālais)  | -10 °C                                        |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 40 °C                                         |
| Kopējais augstums                    | 103 mm                                        |
| Kopējais svars                       | 0,541 kg                                      |

## RITENIS

|                        |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| Korpusa materiāls      | Lokšņu tērauds                     |
| Protektora materiāls   | Cietā gumija, melna, elektrovadoša |
| Gūltnis                | Coni di sfere                      |
| Izplešanās armatūra    | Ar vītņu aizsargu                  |
| Diametrs               | 75 mm                              |
| Protektora platums     | 25 mm                              |
| Protektora cietība (A) | 80 Krasts A                        |

## KRONŠTEINIS

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Materiāls           | Tērauda loksne, vidēja |
| Dakšas forma        | Plašs                  |
| Grozāmais gūltnis   | Divu bumbu sacīkstes   |
| Ofsets              | 24 mm                  |
| Pagrieziena rādiuss | 80 mm                  |
| Grozāms savienojums | 160 mm                 |

## UZSTĀDĪŠANA

|                                          |                                                                   |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Uzstādīšanas veids                       | Sintētiskais paplašinātājs, kvadrātveida                          |
| Paplašinātāja stiprinājums (minimālais)  | 27 mm                                                             |
| Paplašinātāja stiprinājums (maksimālais) | 30 mm                                                             |
| Ieteikums                                | Pasūtiet, lūdzu, norādiet nepieciešamo caurules iekšējo diametru. |

# AGILA

2477DYK075R47-27-30

EAN 4031582341409



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNISKIE RASĒJUMI

