

# AGILA

2477PJO100P50

EAN 4031582050394

Номер замовлення 00005171



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ●●●○○

Шум руху ●●●●●

Атриція ●●●○○

Стійкість до корозії ●●●○○

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Назва продукту                     | Agila                                       |
| Тип                                | Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо |
| Стандартний                        | EN12530 — Катори пристроїв                  |
| Обвантажопідйомність 3 км/год      | 80 kg                                       |
| Статичний Вантажопідйомність       | 160 kg                                      |
| Діапазон температур (мінімальний)  | -20 °C                                      |
| Діапазон температур (максимальний) | 60 °C                                       |
| Загальна висота                    | 135 mm                                      |
| Загальна ширина                    | 60 mm                                       |
| Загальна вага                      | 0,763 kg                                    |

## КОЛЕСО

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Матеріал тіла           | Поліпропілен           |
| Матеріал протектору     | Термопластичний каучук |
| Носіння                 | Підшипник ковзання     |
| Колір Колесо            | Срібно-сірий (RAL7001) |
| Захист різьби           | Без різьби             |
| Діаметр                 | 100 mm                 |
| Протектор               | 32 mm                  |
| Ширина тіла             | 32 mm                  |
| Твердість Протектор (A) | 87 Прибережна A        |

## КРОНШТЕЙН

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Матеріал            | Сталевий лист, середній |
| Вила Форма          | Широка                  |
| Поворотний вузол    | Дві м'ячі перегони      |
| Колір               | Пасивований блакитним   |
| Офсет (Зсув)        | 43,5 mm                 |
| Радіус повороту     | 131 mm                  |
| Поворотне з'єднання | 262 mm                  |
| Діаметр ковпачка    | 60 mm                   |

## ВСТАНОВЛЕННЯ

|   |                     |
|---|---------------------|
| Тип налаштування                          | Прямокутна пластина |
| Довжина пластини                          | 77 mm               |
| Ширина тарілки                            | 67 mm               |
| Довжина отвору для планшета (мінімальна)  | 46,5 mm             |
| Довжина отвору для планшета (максимальна) | 51,5 mm             |
| Ширина отвору для планшета (мінімальна)   | 56 mm               |
| Ширина отвору для планшета (максимальна)  | 61,5 mm             |
| Діаметр отвору планшета                   | 8,5 mm              |

# AGILA

2477PJO100P50

EAN 4031582050394

Номер замовлення 00005171



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

