

PURETECH

DIK 100x32-Ø8,1

EAN 4031582070156



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	● ● ● ● ○ ○
Шум руху	● ● ● ● ○ ○
Атриція	● ● ● ● ○ ○
Стійкість до корозії	● ● ● ● ○ ○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Puretech
Тип	Колесо
Стандартний	EN12530 — Катери пристроїв
ОбВантажопідйомність 3 км/год	80 kg
Електропровідність	Ні
Нержавіюча сталь	Ні
Статичний Вантажопідйомність	160 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-20 °C
Діапазон температур (максимальний)	85 °C
Загальна вага	0,44 kg

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Сталь аркуша
Матеріал протектору	Лита гума, без маркування
Носіння	Конічний кульковий підшипник
Колір Колесо	Пасивований блакитним
Захист різьби	3 різьбовим поручителем
Діаметр	100 mm
Протектор	32 mm
Діаметр отвору Вісь	8 mm
Довжина хаба	36 mm
Ширина тіла	32 mm
Твердість Протектор (A)	80 Прибережна A

