

STYLEA

5925XGI065L51-11 DOM23X43,6

EAN 4031582342239



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento ●●●○○

Rumore ●●●○○

Attrito ●●●○○

Resistenza alla corrosione ●●●●○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Nome del prodotto | Stylea |
| Tipo | Ruota girevole con freno semplice |
| Standard | EN12528 - Ruote per arredamento |
| Portata a 3 km/h | 50 kg |
| Elettricamente conduttivo | ✓ |
| Portata statica | 100 kg |
| Intervallo di temperatura (minimo) | -10 °C |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 40 °C |
| Altezza totale | 91,5 mm |
| Larghezza complessiva | 46 mm |

RUOTA

| | |
|---------------------------|--|
| Materiale del corpo | Poilammide, elettricamente conduttivo |
| Materiale del battistrada | Gomma termoplastica, elettroconduttiva |
| Cuscinetto | Cuscinetto piano con distanziale |
| Asse | Rivettato |
| Parafili | Senza parafili |
| Diametro | 65 mm |
| Larghezza battistrada | 7 mm |

SUPPORTO

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Materiale | Poilammide |
| Forma della forcella | Supporto gemellato |
| Cuscinetto del supporto | Perno, girevole |
| Raggio di piroettamento | 77 mm |
| Ingombro di piroettamento | 154 mm |
| Diametro cuffia superiore | 23 mm |

FISSAGGIO

| | |
|-------------------|--------------------------|
| Tipo di fissaggio | Foro cieco per perno B10 |
| Diametro del foro | 11 mm |

Club del
progettista
tedescoPremio
InterzumPremio di
Design IF

STYLEA

5925XGI065L51-11 DOM23X43,6

EAN 4031582342239



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DISEGNI TECNICI



Club del
progettista
tedesco



Premio
Interzum



Premio di
Design IF