

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GAGD-100-ASF-HUD

EAN 4031582495287

Número de pedido 00800103



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

## RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	○ ○ ○ ○ ○
Ruido de movimiento	○ ○ ○ ○ ○
Desgaste	○ ○ ○ ○ ○
Resistencia a la corrosión	○ ○ ○ ○ ○

## ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Footmaster
Tipo	Rueda giratoria Rueda
Capacidad de carga a 3 km/h	310 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-10 °C
Rango de temperatura (máximo)	90 °C
Altura total	150 mm
Ancho total	118 mm
Peso total	6,66 kg

## ARO

Cojinete	Sin mecanizar Cubo
Diámetro	100 mm
Ancho de Banda de rodadura	30 mm
Anchura del cuerpo	30 mm

## SOPORTE

Desplazamiento	30 mm
Radio de giro	84 mm
Interferencia de giro	168 mm
Diámetro del domo	104 mm

## AJUSTE

Longitud de la placa	112 mm
Anchura de la placa	112 mm
Longitud del orificio de la placa (máxima)	92 mm
Anchura del orificio de la placa (máxima)	92 mm
Diámetro del orificio de la placa	9 mm

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GAGD-100-ASF-HUD

EAN 4031582495287

Número de pedido 00800103



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUJOS TÉCNICOS

